

WaterBest 弁トラップ

KWTシリーズ 耐熱・耐薬品仕様



- 耐熱温度は**140℃**です（従来品より 70℃ UP）
- 多岐に渡る薬品に対応しています
- 防臭防虫に対し優れた性能を持っています
- 静圧－1,000Pa 迄使用できます
- 透明ですので目視点検できます（原料：ポリサルフォン）

KWTシリーズ

【ラインアップ】

型 番	対 応 配 管	外径(mm)	全長(mm)	重 量
KWT40	SUS・SGP管40A用	φ68.5	138	280g

【材 質】

本 体	ダンパ	バランスウエイト
ポリサルフォン	SUS316	C3771+Crメッキ

【使用上の注意】

- ・本品はメンテナンス（点検・清掃）を必要とします。周囲にメンテナンススペースを取って下さい。
- ・本品に固体及び粘性の高い物質を流さないで下さい。動作不良を起す原因になります。
- ・ガス管に取り付ける場合、手締めで取り付けて下さい。工具で取り付けると本品が割れる可能性があります。
- ・空調機等静圧を有する機器のドレン排水に使用する場合はウォーターベストのダンパ先端からドレンパン底面間に封水高さ $[(FAN全静圧 \div 9.8) + 20 \text{ mm}]$ 以上) を取って下さい。
- ・本品に付着物が発見された時には、速やかに清掃し付着物を除去して下さい。
- ・連続した排水に使用した場合、臭気・ガス等が逆流する事があります。
- ・接続方向が決まっておりますので、上流側・下流側を正しい向きに接続して下さい。
- ・取り付けに際し垂直に取り付けて下さい。傾けた状態、横向きに取り付ける事はできません。
- ・取り付けに際し前後に配管支持を設けて下さい。
- ・本品を取り付ける場合、上下配管のずれは $\pm 1 \text{ mm}$ 以下で配管して下さい。
- ・空調機等のドレン排水に使用する場合に雑排水桝、汚水桝等に直接排水すると臭気・ガスが上がる事が有りますので間接排水を推奨します。
- ・長時間使用しない場合はダンパの作動を点検確認して下さい。
- ・本品の清掃の際、ダンパの可動部及びシャフト可動部等を曲げないで下さい。
- ・ガス管接続時にシールテープを使用してください。
- ・本品は全ての薬品に対応できる商品ではありません。
- ・本品は樹脂本来の色味により褐色透明となっております。
- ・本品のような中間取り付けタイプの二次側を封止しての使用は出来ません。
- ・樹脂に有害な化学薬品（液体・気体）が流入する環境下で使用しないで下さい。亀裂が生じる可能性があります。
- ・軟質塩化ビニールを接触させたり、軟質塩化ビニール管の下流に設置しないで下さい。
軟質塩化ビニールに含まれる可塑剤の影響を受けて亀裂を生じることがあります。

【ウォーターベスト 耐薬品比較表】

薬 品 名	K W T 耐熱・薬品仕様	K W A 従来仕様
純 水	○	○
ガソリン・石油・原油・天然ガス	○	△
無機塩類	○	△
バ タ ー	○	○
ビ ー ル	○	○
食 酢	○	×
酢 酸	○	×
アルカリ	○	○
メチルアルコール・エチルアルコール	○	△
石 鹼・洗剤	○	○
硫 酸	△	×
塩 酸	△	×
塩 化 物	×	×

- ・判断基準は一般データから引用。
- ・仕様環境、使用条件、使用期間によっては○であっても適さない場合があります。
- ・ご使用の際には、実際の使用状況下でのご確認をお願い致します。

